

DISCO CERÁMICO DIAMANTADO DE PULIR 4" BASIC-7 PASOS+ BUFFY



PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente brillo y durabilidad en el pulido.
- Disco de alto rendimiento.
- Alta concentración de diamantes.
- Pulido de piedra oscura

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Disco diamantado de corte.
- Copa piedra cónica.
- Cuba fix pro.
- Plato de soporte 4"

Granos	Proceso
50 a 800	1º etapa: Regularización de superficie para efecto brillo
1500 a 3000	2da etapa: Iniciación y evolución del brillo.
10,000	3er paso: Efecto de brillo espejo.

Descripción

Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc).

Características

- Para uso en piedras oscuras.
- Gran acabado.
- Gran durabilidad.
- Diferentes granos para un pulido óptimo y duradero.
- Respaldo de velcro para una fijación rápida y uniforme a la almohadilla de lijado.
- Usar con agua.
- Orificio central y ranuras para un alto nivel de enfriamiento que aumenta la vida útil del disco y el máximo brillo.
- Los respaldos de las almohadillas están codificados por color para una fácil identificación del tamaño de grano
- Discos de 4 "de diámetro.
- Velocidad máxima 4.000 RPM.

Aplicaciones

- Pulido de rocas naturales oscuras como:
 - Granitos.
 - Rocas sintéticas.
 - Mármol.

Modo de usar

- Utilice amoladoras neumáticas o eléctricas (cuando estén diseñadas para funcionar con agua) con una velocidad máxima de 4,000 RPM.
- Use mucha agua durante el proceso de pulido.
- Después del proceso de conformado por corte y / o desbaste. Aplique cada disco de pulir, grano tras grano, comenzando con el grano más pequeño. Se recomienda no alterar la secuencia de los granos ni omitirla, con el riesgo de aumentar el tiempo de trabajo, puede disminuir la calidad / durabilidad del brillo y reducir la vida útil o la destrucción del disco.
- Cuando el brillo ya no mejora, reemplace el disco con un grano más alto y repita el proceso hasta el brillo final, efecto efecto espejo con el grano 10.000.

Información de seguridad, limpieza y manejo del producto

- Utilice el disco solo en máquinas adecuadas para el trabajo.
- Use equipo de protección personal.
- No exceda la velocidad máxima permitida.
- Utilice prensas de sujeción o asegúrese de que el material a pulir esté fijo para evitar la oscilación.

DISCO CERÁMICO DIAMANTADO DE PULIR 4" BASIC- 7 PASOS+ BUFFY

Restricciones de uso

- No lo use en rocas claras.

U/E	Categoría	Grano	Color del respaldo	Acabado	Acción	Art. N°
05 unidades	Basic	50			Desbaste medio	0668 107 011
		100				0668 107 012
		200				0668 107 013
		400			Desbaste Fino	0668 107 014
		800				0668 107 015
02 unidades		1500			Pulimento	0668 107 016
		3000				0668 107 017
	10000 Buffy			Alto brillo	0668 107 018	

Vendido por separado

Descripción	Diámetro	Rosca	Art. N°	U/E
Soporte con velcro para discos de diamante cerámicos de 4".	4 " 100mm	M14x2,0	0586 151 005	1

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
 Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co